



# Nosotros estamos aquí para ayudar

## La lista de verificación para preparar la pedida la Cama SleepSafe® correcta

Cuando usted pide **La Cama SleepSafe®** favor de seleccionar de las siguientes opciones:

Todas las Camas de **SleepSafe®** incluyen lo siguiente:

- Un lugar cerrado para la cama
- La base
- Un colchón de alta calidad
- Las ruedas
- Instrucciones de montaje
- Las herramientas de montaje
- Envíos estándares dentro del territorio continental de los EE.UU

**1. La Altura de la Barandilla:**  BAJA  MEDIANA  ALTA  ALTA con extensión  Abierta  Cerrada

**2. La base:**  FIJA  con Somier  con Tablero de Bunkie  
 ELÉCTRICA  con Combinación alta/baja  de articulación  
 MANUAL  Alto/Bajo  Combinación Alto/Bajo  Articulación  Articulación Eléctrica y Manual Alto/Bajo

**3. El Acabado:**  en ROBLE  en ARCE  en CEREZO  en CAOBA  en ALISO  
 de un COLOR SÓLIDO  blanco  azul  verde  rojo  amarillo  anaranjado  morado  rosado  negro  
 MULTI COLOR (Favor de llamar por un formulario para seleccionar la combinación)

**4. El Tamaño de la Cama:**  SENCILLA  MATRIMONIAL  TAMAÑO REINA

**5. El Almohadillado:**  ALREDEDOR de las ventanas  SOBRE las ventanas  NO ALMOHADILLADO  
Color del almohadillado  de color crema  gris  azul claro  de color topo

**6. Las Ventanillas:**  VENTANAS TRANSPARENTES  VENTANAS DE MALLA  COMBINACIÓN

**7. Las Extras:**  VENTANA EN EL CABECERO  VENTANA EN EL PIECERO  
 SOPORTE DE BOLSAS INTRAVENOSAS  ACCESO DE TUBERÍA DE SEGURIDAD  
 VISTA POR DOS LADOS  EXTENSIÓN SleepSafer / Abierta  
 EXTENSIÓN SleepSafer / Cerrada



SleepSafeBed.com | 866.852.2337



3629 Reed Creek Drive · Bassett, VA 24055 · Local: 276-627-0088 · Fax: 276-627-0234

# La Seguridad Primero

Las Camas de SleepSafe® son una solución probada y ultrasegura para resolver los problemas con atrapamiento y caídas. Únicas en la industria, estas camas cumplen o superan las normas estrictas de la FDA sobre las **7 zonas de atrapamiento**.

Hay **TRES MODELOS** disponibles en los tamaños de INDIVIDUAL, de MATRIMONIO y de REINA con las barandillas de seguridad que ofrecen protección y tienen una altura de 8 ¾" a 53" por encima del colchón – depende de la configuración. La altura apropiada de la barandilla es basada en el nivel de actividad del usuario, con los usuarios más activos requiriendo la altura adicional.



La Cama Mediana SleepSafe® II con acabado en Aliso

## Fácil de Mover

Las ruedas ofrecen movilidad y pueden estar bloqueadas para seguridad.

## Colchón con Efecto de Memoria de Alta Calidad

Las camas de SleepSafe® utilizan productos de espuma que cumplen con las normas de CertiPUR-US® para nuestros colchones que se usa la tecnología de gel. Se provee la redistribución optimizada de presión, la disipación rápida del calor, y mejor transpirabilidad en comparación con la espuma estándar. Las cubiertas para los colchones son resistentes a líquidos y soportan hasta 350 libras



## Resistente a Madrigueras

El colchón SleepSafe® con un ajuste a medida preciso se ajusta perfectamente en el marco de la cama. Aún con compresión agresiva, es difícil excavar tan profundamente que se cause un problema de atrapamiento ni un peligro de seguridad.

## ¡Lo Más Seguro!

El Kit de Extensión SleepSafer® añade a la altura de la seguridad de la cama otro 16¾". El kit, con o sin una tapa para cubrir la cama, puede ser incluida con una cama nueva o podemos mandárselo más tarde como una retroadaptación para las camas que ya tiene en casa. Las ventanillas de malla ofrecen ventilación adicional.

## Las Barandillas de Seguridad con Facilidad de Acceso

Las barandillas de seguridad de extensión completa son de madera y están articuladas y extraíbles por acceso rápido y fácil.

## Escoja las Ventanillas Transparentes o de Mallas

Las ventanillas transparentes que son resistentes a la rotura, o nuestras nuevas ventanas de malla, proveen la visibilidad para ambos el ocupante y el cuidador. La necesidad de ver y ser visto es importante para la comodidad y la seguridad.

## La Altura Correcta de Transferencias

Favor de considerar la altura correcta de transferencias antes de pedir la cama. Esto es la distancia desde la parte superior del panel lateral (debajo de la barrandilla de seguridad) hasta el suelo.

SleepSafe® - BAJO – La altura de transferencia: 20¾" o 22¼"  
SleepSafe® II – MEDIANO - La altura de transferencia: 30½" o 32"  
SleepSafer® - ALTO - La altura de transferencia: 24½" o 26"



SleepSafeBed.com | 866.852.2337

Especificaciones de la Cama SleepSafe®	La Cama Baja SleepSafe®	La Cama Mediana SleepSafe® II	La Cama Alta / con Extensión SleepSafer®
<b>LA ALTURA DE LA BARANDILLA</b> La distancia de la parte superior del colchón a la parte superior de la barandilla.			
<b>Fija con Sormier</b> (Elección de fijación del marco)	12" o 8¾"	17¾", 14" o 10"	31" o 24¾" / 47¾" o 41½"
<b>Fija con Tablero de Bunkie</b> (Elección de fijación del marco)	17¼" o 14"	27" o 21¾"	36¼" / 53"
<b>Articulación Manual</b> (Elección de fijación del marco)	15" o 11¾"	21", 17" o 13¼"	34" o 27¾" / 50¾" o 44½"
<b>Combinación Manual y Eléctrica</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación)	BA 11½" a AL 0"	BA 21¼" a AL 9½" o BA 16" a AL 4¼"	BA 30½" a AL 18¾" / BA 47½" a AL 35¾"
<b>El Ajuste Manual Alto-Bajo</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación)	BA 11½" a AL 0"	BA 21¼" a AL 9½" o BA 16" a AL 4¼"	BA 30½" a AL 18¾" / BA 47½" a AL 35¾"
<b>Combinación Manual Alta-Baja</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación)	BA 11½" a AL 0"	BA 21¼" a AL 9½" o BA 16" a AL 4¼"	BA 30½" a AL 18¾" / BA 47½" a AL 35¾"
<b>Articulación Eléctrica</b> (Elección de fijación del marco)	15" o 11¾"	21", 17" o 13¼"	34" o 27¾" / 50¾" o 44½"
<b>Combinación Eléctrica Alta-Baja</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación)	BA 11½" a AL -1¼"	BA 21¼" a AL 11" o BA 16" a AL 5¾"	BA 30½" a AL 20¾" / BA 47½" a AL 37¼"
<b>LA ALTURA DEL COLCHÓN AL PISO</b> La distancia de la parte superior del colchón al piso.			
<b>Fija con Sormier</b> (Elección de fijación del marco)	23¾" o 27"	28", 32" o 35½"	23¾" o 30"
<b>Fija con Tablero de Bunkie</b> (Elección de fijación del marco)	18½" o 21¾"	18¾" o 24"	18½"
<b>Articulación Manual</b> (Elección de fijación del marco)	20¾" o 24"	25", 28¾" o 32½"	20¾" o 27"
<b>Combinación Manual y Eléctrica</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación)	BA 24¼" a AL 36"	BA 24½" a AL 36¼" o BA 29¾" a AL 41½"	BA 24¼" a HI 36"
<b>El Ajuste Manual Alto-Bajo</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación)	BA 24¼" a AL 36"	BA 24½" a HI 36¼" o BA 29¾" a AL 41½"	BA 24¼" a HI 36"
<b>Combinación Manual Alta-Baja</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación)	BA 24¼" a AL 36"	BA 24½" a HI 36¼" o BA 29¾" a AL 41½"	BA 24¼" a HI 36"
<b>Articulación Eléctrica</b> (Elección de fijación del marco)	20¾" o 24"	25", 28¾" o 32½"	20¾" o 27"
<b>Combinación Eléctrica Alta-Baja</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación)	BA 24¼" a AL 34½"	BA 24½" a HI 34¾" o LO 29¾" a HI 40"	BA 24¼" a HI 34½"
<b>LA ALTURA DEL PISO A LA BARANDILLA</b> La distancia desde el piso hasta la parte superior de la barandilla.	35¾"	45¾"	54¾" / 72¾"
<b>LAS DIMENSIONES GENERALES DEL EXTERIOR</b> Ancho x Largo x Alto			
<b>Sencilla</b>	42¼" AN x 80½" L x 40¾" AL	42¼" AN x 80½" L x 50¾" AL	42¼" AN x 80¼" L x 56" AL (72¾" AL w/Ext.)
<b>Matrimonial</b>	56" AN x 80" L x 40¾" AL	56" AN x 80" L x 50¾" AL	56" AN x 80" L x 57" AL (72¾" AL w/Ext.)
<b>Tamaño Reina</b>	65" AN x 80" L x 40¾" AL	65" AN x 80" L x 50¾" AL	65" AN x 80" L x 57" AL (72¾" AL w/Ext.)
<b>EL TAMAÑO DEL COLCHÓN</b> El ancho con almohadillas / El ancho sin almohadillas / El largo			
<b>Sencilla/Matrimonial/de Tamaño Reinan</b>	38" AN / 36" AN / 77" L	51" AN / 50" AN / 77" L	61" AN / 60" AN / 77" L
<b>LA DISTANCIA DEBAJO DE LA CAMA</b>			
<b>Modelos estándares</b>	8"	8"	7¾"
<b>LA ALTURA DE TRANSFERENCIA</b> La distancia de la parte superior de la barandilla plegada al piso.	22¼" con la barandilla de seguridad 20¾" sin la barandilla de seguridad	32" con la barandilla de seguridad 30½" con la barandilla de seguridad	26" con la barandilla de seguridad 24½" con la barandilla de seguridad





SleepSafe II  
Cama Mediana  
con Acabado en Caoba

## Las Bases

**FIJA** – El colchón se apoya sobre una base fija, y puede ser un somier o un tablero de bunkie, depende del tipo de protección necesaria con respecto a las barandillas de seguridad. Un tablero de bunkie deja 6" de altura adicional de la barandilla de seguridad.



Manual Alta-Baja

**ARTICULADA** – El colchón se apoya sobre un marco ELÉCTRICO O MANUAL que tiene ambos articulación de la cabeza y las rodillas, operada por un control remoto o una manivela.

**ALTA-BAJA** – El colchón se apoya sobre un marco ELÉCTRICO que ofrece ajustabilidad de la altura del colchón y articulación de la cabeza y de las rodillas. La superficie del colchón puede ser ajustada de 22¾" a 38¾" del suelo.



Las ventanillas resistentes a las roturas también están disponibles para el cabecero o el piecero de la cama.

## La Selección del Acabado

Las Camas de SleepSafe® pueden tener un acabado de madera con uno de lo siguiente:



### COLORES SÓLIDOS

Los superficies brillantes y muy duraderos ofrecen opciones adecuadas para hacer juego con cualquier decoración. Colores: Blanco, Azul, Verde, Rojo, Amarillo, Anaranjado, Morado, Rosado y Negro.



La Cama Mediana  
SleepSafe II  
Con acabado en Roble

### SELECCIONE COLORES MÚLTIPLES

Se puede seleccionar varios colores para hacer una cama completamente única. ¡Favor de llamar por más detalles!

## Accesorios

### LAS BARANDILLAS DE SEGURIDAD CON VISTA DE DOS LADOS

Para más visibilidad o accesibilidad, nuestra cama SleepSafe® ALTO puede ser pedida con barandillas con ventanillas en ambos lados.

### EL KIT DE EXTENSIÓN SLEEPSAFER®

aumenta la altura y la seguridad otro 16¾". El kit, con o sin una tapa para cubrir la cama, puede ser incluida con una cama nueva o podemos mándarsela más tarde como una retroadaptación para las camas que ya tiene en casa.

### EL ALMOHADILLADO

El almohadillado con exacta medida provee protección de contacto con el marco de la cama. La espuma de alta densidad de 3/4" está cubierta con nilón impermeable fácil de limpiar. El almohadillado puede ser pedido para rodear la ventanillas o cubrir las ventanillas. Puede ser removido para limpiar.

**IMPORTANTE:** Cuando se requiere, se necesita indicar el almohadillado mientras pedir la cama..

### KIT DE SOPORTE DE BOLSAS INTRAVENOSAS

Un poste de acero inoxidable con un área de acceso, puede ser pedido con la cama.



SleepSafeBed.com | 866.852.2337