

# Estamos aquí para ayudar



STELLA, en una foto compartida por su mamá Sarah, en una de nuestras SleepSafe SuperStars. Descubre más en #SleepSafeSuperStar!

## La lista de verificación para preparar el pedido de la Cama SleepSafe® correcta

Cuando usted pida **La Cama SleepSafe®** seleccione las siguientes opciones:

**1. La Altura de la Barandilla:**  BAJA  MEDIANA  ALTA  CAMA EXTENDIDA  Abierta  Cerrada

**2. La base:**  FIJA  con Somier  con Tablero de Litera  
 ELÉCTRICA  con Combinación alta/baja  de articulación  
 MANUAL  Alto/Bajo  Combinación Alto/Bajo  Articulación  Articulación Eléctrica y Manual Alto/Bajo

**3. El Acabado:**  en ROBLE  en ARCE  en CEREZO  en CAOBA  en ALISO  
 de COLOR SÓLIDO  blanco  azul  verde  rojo  amarillo  naranja  morado  rosado  negro  café claro  café oscuro  gris  
 MULTICOLOR

**4. El Tamaño de la Cama:**  TWIN  DOUBLE  QUEEN

**5. El Almohadillado:**  ALREDEDOR de las ventanillas  SOBRE las ventanillas  NO ALMOHADILLADO  
Color del almohadillado  crema  gris  celeste  color topo  azul oscuro  rosado

**6. Las Ventanillas:**  VENTANILLAS TRANSPARENTES  VENTANILLAS DE MALLA  COMBINACIÓN DE AMBAS

**7. Las Extras:**  VENTANILLA EN EL CABECERO  VENTANILLA EN EL PIECERO  DOBLE VISTA (CAMA ALTA)  
 PORTASUERO  CANAL PARA ENTUBAR  LONGITUD DE LA CAMA A LA MEDIDA  
 JENX DREAMA SISTEMA DE POSICIONAMIENTO  COLCHÓN QUE REGULA SU PRESIÓN

Todas las **Camas SleepSafe®** poseen:

- Atrapamiento de la Cama
- Base
- Colchón de Alta Calidad
- Ruedas
- Instrucciones de ensamblaje y herramientas.
- Envío Estándar dentro del territorio Continental de los Estados Unidos.



3629 Reed Creek Drive · Bassett, VA 24055 · Local: 276-627-0088 · Fax: 276-627-0234

# Seguridad Primero

Las Camas de SleepSafe® son una solución probada y ultrasegura para resolver los problemas con atrapamiento y caídas. Únicas en la industria, estas camas cumplen o superan las normas estrictas de la FDA sobre las **7 zonas de atrapamiento**.

Hay **CUATRO MODELOS** de camas SleepSafe® disponibles en tamaños TWIN, DOUBLE y QUEEN con barandillas de seguridad que ofrecen protección y tienen una altura de 8¾" a 53" por encima del colchón dependiendo de la configuración. La altura apropiada de la barandilla es basada en el nivel de actividad del usuario, con los usuarios más activos requiriendo altura adicional.



*SleepSafe® II  
Cama Mediana  
con acabado de Aliso*

## Fácil de Mover


Las ruedas ofrecen movilidad y pueden ser bloqueadas.

## Colchón de Espuma con Memoria de Alta Calidad

Las camas de **SleepSafe®** utilizan productos de espuma que cumplen con las normas de CertiPUR-US® para nuestros colchones con tecnología de gel. Se provee la redistribución optimizada de presión, la disipación rápida del calor, y mejor respiración en comparación con la espuma estándar. Las cubiertas para los colchones son resistentes a líquidos y soportan hasta 350 libras.

## Nuevo!

SuperScreen Gabinete Superior es ahora estándar para nuestras camas extendidas.



## Resistente a Madrigueras

El colchón **SleepSafe®** cuenta con un ajuste a medida preciso que se ajusta perfectamente al marco de la cama. Aún con compresión agresiva, es difícil excavar tan profundamente que cause un problema de atrapamiento ni un peligro de seguridad.

## Barandillas de Seguridad con Fácil Acceso

Ambas barandillas de seguridad de madera de total longitud poseen bisagras para una accesibilidad sencilla y rápida.

## Escoja las Ventanillas Transparentes o de Mallas

Las ventanillas transparentes que son resistentes a roturas, o nuestras nuevas ventanas de malla, proveen visibilidad para ambos el ocupante y el cuidador. La necesidad de ver y ser visto es importante para la comodidad y la seguridad.

## ALTURAS DE TRANSFERENCIA

Considerar la altura correcta de transferencia antes de pedir la cama. Esto es la distancia desde la parte superior del panel lateral (debajo de la barrandilla de seguridad) hasta el suelo.

## ¡La Más Segura!

La Cama Extendida SleepSafe® añade a la altura de la seguridad de la cama otros 16¾". La cama puede ser ordenada con o sin un gabinete superior. Un kit de modernización para la mayoría de las camas SleepSafe® existentes se encuentra disponible.



SleepSafeBed.com | 866.852.2337

Especificaciones de la Cama SleepSafe®	La Cama Baja SleepSafe®	La Cama Mediana SleepSafe® II	La Cama Alta / con Extensión SleepSafer®
<b>ALTURAS DE LA BARANDILLA DE SEGURIDAD</b> La distancia de la parte superior del colchón a la parte superior de la barandilla.			
<b>Fija con Somier</b> (Elección de fijación del marco)	12" o 8¾"	17¾", 14" o 10"	31" o 24¾" / 47¾" o 41½"
<b>Fija con Tablero de Litera</b> (Elección de fijación del marco)	17¼" o 14"	27" o 21¾"	36¼" o 30" / 53" o 46¾"
<b>Articulación Manual</b> (Elección de fijación del marco)	15" o 11¾"	21", 17" o 13¼"	34" o 27¾" / 50¾" o 44½"
<b>Combinación Manual y Eléctrica</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación del marco)	desde 11½" a la altura de la barandilla	bajo 21¼" a alto 9½" o bajo 16" a alto 4¼"	bajo 30½" a alto 18¾" / bajo 47½" a alto 35¾"
<b>Manual Alta-Baja</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación del marco)	desde 11½" a la altura de la barandilla	bajo 21¼" a alto 9½" o bajo 16" a alto 4¼"	bajo 30½" a alto 18¾" / bajo 47½" a alto 35¾"
<b>Combinación Manual Alta-Baja</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación del marco)	desde 11½" a la altura de la barandilla	bajo 21¼" a alto 9½" o bajo 16" a alto 4¼"	bajo 30½" a alto 18¾" / bajo 47½" a alto 35¾"
<b>Articulación Eléctrica</b> (Elección de fijación del marco)	15" o 11¾"	21", 17" o 13¼"	34" o 27¾" / 50¾" o 44½"
<b>Combinación Eléctrica Alta-Baja</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación del marco)	11½" a 1¼" debajo de la barandilla	bajo 21¼" a alto 11" o bajo 16" a alto 5¾"	bajo 30½" a alto 20¾" / bajo 47½" a alto 37¼"
<b>ALTURAS DEL COLCHÓN AL PISO</b> La distancia de la parte superior del colchón al piso.			
<b>Fija con Somier</b> (Elección de fijación del marco)	23¾" o 27"	28", 32" o 35½"	23¾" o 30"
<b>Fija con Tablero de Litera</b> (Elección de fijación del marco)	18½" o 21¾"	18¾" o 24"	18½" o 24¼"
<b>Articulación Manual</b> (Elección de fijación del marco)	20¾" o 24"	25", 28¾" o 32½"	20¾" o 27"
<b>Combinación Manual y Eléctrica</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación del marco)	bajo 24¼" a alto 36"	bajo 24½" a alto 36¼" o bajo 29¾" a alto 41½"	bajo 24¼" a alto 36"
<b>Manual Alta-Baja</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación del marco)	bajo 24¼" a alto 36"	bajo 24½" a alto 36¼" o bajo 29¾" a alto 41½"	bajo 24¼" a alto 36"
<b>Combinación Manual Alta-Baja</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación del marco)	bajo 24¼" a alto 36"	bajo 24½" a alto 36¼" o bajo 29¾" a alto 41½"	bajo 24¼" a alto 36"
<b>Articulación Eléctrica</b> (Elección de fijación del marco)	20¾" o 24"	25", 28¾" o 32½"	20¾" o 27"
<b>Combinación Eléctrica Alta-Baja</b> (Los ajustes BAJO a ALTO basados en la fijación del marco)	bajo 24¼" a alto 34½"	bajo 24½" a alto 34¾" o bajo 29¾" a alto 40"	bajo 24¼" a alto 34½"
<b>ALTURA DEL PISO A LA BARANDILLA</b> La distancia desde el piso hasta la parte superior de la barandilla.	35¾"	45¾"	54¾" / 72"
<b>DIMENSIONES GENERALES DEL EXTERIOR</b> Ancho x Largo x Alto			
<b>Twin</b>	42¼"AN x 80½" L x 40¾"AL	42¼"AN x 80½" L x 50¾"AL	42¼" AN x 80¼" L x 57"AL (72"AL w/Ext.)
<b>Double</b>	56" AN x 80" L x 40¾"AL	56"AN x 80" L x 50¾"AL	56" AN x 80" L x 57"AL (72"AL w/Ext.)
<b>Queen</b>	65" AN x 80" L x 40¾"AL	65"AN x 80" L x 50¾"AL	65" AN x 80" L x 57"AL (72"AL w/Ext.)
<b>TAMAÑO DEL COLCHÓN</b> El ancho sin almohadillas / El ancho con almohadillas / El largo			
<b>Twin/Double/Queen</b>	38" AN / 36" AN / 77" L	52" AN / 50" AN / 77" L	61" AN / 60" AN / 77" L
<b>LA DISTANCIA DEBAJO DE LA CAMA</b>			
<b>Modelos Estándares</b>	8"	8"	7¾"
<b>ALTURA DE TRANSFERENCIA</b> La distancia de la parte superior de la barandilla plegada al piso.	22¼" con la barandilla de seguridad	32" con la barandilla de seguridad	26" con la barandilla de seguridad



Guía con Fotos de Referencia de las Medidas de las Camas





SleepSafe II  
Cama Mediana  
con Acabado de Caoba

## Bases

**FIJA** – El colchón se apoya sobre una base fija, y puede ser un somier o un tablero de litera, dependiendo del tipo de protección necesaria con respecto a las barandillas de seguridad. Un tablero de litera añade 6" de altura adicional a la barandilla de seguridad.



**ARTICULADA** – El colchón se apoya sobre un marco ELÉCTRICO o MANUAL que posee articulación de la cabeza y las rodillas, operada por un control remoto o una manivela.


**ALTA - BAJA** – El colchón se apoya sobre un marco ELÉCTRICO que ofrece ajustabilidad de la altura del colchón y articulación de la cabeza y de las rodillas. La superficie del colchón puede ser ajustada de 22¾" a 38¾" del suelo.



Ventanillas resistentes a roturas también están disponibles para el cabecero o el piecero de la cama.

## Selección de Acabados

Las Camas SleepSafe® pueden tener acabados de madera o color:



### COLORES SÓLIDOS / MULTICOLOR

Blanco, Azul, Verde, Rojo, Amarillo, Naranja, Morado, Rosa, Negro, Café Oscuro y Gris

## Accesorios

### ALMOHADILLAS

Almohadillas hechas a la medida proveen una capa de protección del marco de la cama. Hechas con 3/4" de espuma de alta densidad cubierta con nylon resistente al agua. Las Almohadillas pueden estar alrededor o encima de las ventanillas.

**IMPORTANTE:** Cuando sean deseadas, las almohadillas deben ser solicitadas al ordenar su cama.

### DREAMA® SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

Sistema de soporte de manejo de postura de 24 horas que puede ser usado en una cama SleepSafe, y en la mayoría de casos, añadido a una cama existente.

### COLCHÓN QUE REGULA SU PRESIÓN

Colchón que regula su presión del aire de Blue Chip Medical, puede ser ahora añadido a una cama SleepSafe®.

### PORTASUEROS / CANAL DE ENTUBAR

Un portasueros y un canal de entubar de 2"x18, puede ser ordenado para su cama.



SleepSafe II  
Cama Mediana  
con Acabado de Roble y  
Almohadillas color Crema



### COLORES DE ALMOHADILLAS